



Værkstedstestapparat SENSOTORK®, Maks. moment: 20Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654250 20
GTIN	4018754181148
Artikelklasse	63B

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt værkstedstestapparat til momentnøgler.

Fleksibel udvidelse mulig takket være udskiftelig måletransducer. Høj præcision takket være flad måletransducer (lave tværgående kræfter) med måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren (visningsafvigelsen fra måleværdien udgør $\pm 0,25\%$ i området 20% – 100% af den nominelle værdi; $\pm 0,5\%$ i området 10% – 20% af den nominelle værdi og $\pm 1\%$ i området 2% – 10% af den nominelle værdi).

Stor sikkerhed vha supplerende visning af det reelt trukne moment ved momentnøgler med udløsningsmekanisme.

Leveringsomfang:

Inklusive måletransducer, holder, displayenhed, stativ til displayenhed, spiralkabel (1,5 m), strømforsyning med 1,5 m tilslutningskabel, monteringsæt til vandrette og lodrette testpositioner.

Teknisk beskrivelse

Mål h_2	215 mm
Mål h_1	79 mm

Maks. moment	20 Nm
Mål b	180 mm
Mål l	180 mm
Vægt	6,2 kg
Firkantholder	1/4 tommer
Måleområde	0,4 – 20 Nm
Energiforsyning	Med kabel
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Kalibrerings- og justeringsanordning

Services

Kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkKS-kalibrering på begge siderMomenttestapparat / -føler Maks. moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Tilbehør

Måletransducer Maks. moment 20 Nm	654255 20
-----------------------------------	-----------