


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satineringsbørste Slibenylon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100× 70 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568436
GTIN	4017359204351
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål Ø 100×70 mm, borings-Ø 19 mm med dobbelt kilenot.

Nylonbørster produceret med **siliciumkarbid** i korn 80. **Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.** Meget velegnet til afgratning, rengøring og oprivning af profilerede flader.

Anvendelse:

På glittemaskiner med afstandsringssæt nr. 568439.

Slibemiddelforkortelse: SiC

Teknisk beskrivelse

Børstebredde	70 mm
Borings-Ø	19 mm
Børstetykkelse	1,2 mm
Børste-Ø D ₁	100 mm
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Slibemiddelforkortelse	SiC
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 70 mm

Produkttype

Satineringsbørste

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Afstandsring sæt 6 dele

568439