

Garant**Nedstryger med GARANT bimetal-klinge 18 – 32 tænder, progressive****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	580400
GTIN	4045197377432
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Nedstryger udviklet på grundlag af den **nyeste ergonomiske viden** til arbejde uden anstrengelse, men med maksimal saveydelse. **Ekstremt let og meget fast tokomponentramme** med gribevenlige **skridsikre indlæg. Klingspænding op til 1000 N (100 kp)**, meget let at indstille med integreret spændemøtrik i håndtaget. Alternativ **opspændingsvinkel på 55°** til plansnit. Samlet længde 395 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer. Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT bimetal-håndsavsklinge 1× nr. 582500: progressiv 18-32 tænder/tomme. Klingelængde: 300 mm

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	18 – 32 progressiv
Samlet længde	395 mm
Klingelængde	300 mm
Klingspænding op til	1000 N

alternativ savklingeinkel	55 grader
Produkttype	Nedstryger

Tilbehør

Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal	582950
Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal progressiv	582500