

Hårdmetal-granulatskive, Skive-Ø: 115mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	569610 115
GTIN	4027497070534
Artikelklasse	53L

Beskrivelse

Udførelse:

Ståltallerken med påloddet HM-granulat. Meget lang standtid og **ekstremt høj slibeydelse**; middel kornstørrelse.

Anvendelse:

Slibning, udretning, tilpasning af glasfiberarmeret kunststof, kalksandsten, gipsplader, gasbeton, gummi. Udglatning af forskallingsrester på synlige betonflader.

Bemærk:

Må ikke anvendes på metal. Arbejder fint med let tryk. Undgå slag. Maks. omdrejningstal 63 m/s (10500 min⁻¹).

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22,23 mm
maks. omdrejningstal	10500 min ⁻¹
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddel	HM-granulat
Formbeskrivelse	skrå

Holdeskive	Ståltallerken
optimeret til materiale	Gipsfiberplader
optimeret til materiale	gummi
optimeret til materiale	Sten
optimeret til materiale	Fiberforstærkede kunststoffer
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	63 m/s
Produkttype	Skæreskive