

Garant**Håndsavklinge, enkeltsidet Bimetal****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	582950
GTIN	4045197158123
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance-savklinge med optimal skæreydelse og standtid. I **bimetal** = tænder i HSS, hærdet, ryg i ultrafleksibelt fjederstål. **Kan ikke gå i stykker – sikkerhed på arbejdspladsen!**
M[: 300×13×0,65 mm.

Bemærk:

Maskinsavklinger finder du under nr. 171000 / 171150.

Teknisk beskrivelse

Tænder pr. tomme	24
Klingelængde	300 mm
Produkttype	Buesavklinge