




Geringsav med længdestop og savklinge til træ, Klingelængde: 550mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	581905 550
GTIN	4005568033312
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse

Udførelse:

Bord af trykstøbt aluminium med slidstærk rørstyring med støjsvag glidebevægelse, med elastisk slagbegrænsning. Let, uhindret tilretning af skæreemnet. Justerbar savklinge føring; kraftigt, lukket savbuehåndtag. Høj, struktureret anlægsvæg giver sikker emnestøtte. Med længdeanslag (kan monteres i begge sider) til gentagne skæringer. Automatisk centrering til geringsvinkler på 90°, 45°, 30° og 22,5°.

Alle mellemvinkler kan indstilles trinløst.

Teknisk beskrivelse

Skærebredde B 90°	160 mm
Skærehøjde H	120 mm
Klingelængde	550 mm
Produkttype	Geringsav

Tilbehør

Savklingetil jern og jernfrie metaller Klingelængde 550 mm	581925 550
Savklingetil træ Klingelængde 550 mm	581915 550

