

Garant**Rundsavsklinge, PKD-bestykket universal, Klinge-Ø D: 190 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584150 190
GTIN	4045197435354
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalsavklinger forsynet med polykrystallinske diamanter med bred omdrejningstalområde, **altid skarpe** (skal ikke efterslibes).

Anvendelse:

Til rundsav, pladesav, pendulsav og kap-/geringsav. Særligt velegnet til meget abrasive materialer (fiberforstærkede kunststoffer, corian, eternit).

Borings-Ø: 30 mm

Antal tænder: 8

Skærebredde B: 2,2 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	8
Klinge-Ø D	190 mm
Skærebredde B	2,2 mm
Produkttype	Rundsavsklinge

