


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Satineringsbørste INOX-tråd 0,20 mm, Ø 100× 70 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568435
GTIN	4017359203613
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Mål **Ø 100×70 mm**, borings-Ø 19 mm med dobbelt kilenot.

Bølgeformet **INOX-tråd** med **høj bestandighed** mod korrosion, syrer, lude og høje temperaturer. Ideel til glitning af rustfri stålplader.

Anvendelse:

På glittemaskiner med afstandsringssæt nr. 568439.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	19 mm
Børstetykkelse	0,2 mm
Børstebredde	70 mm
Børste-Ø D ₁	100 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 100× 70 mm
Produkttype	Satineringsbørste

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Afstandsriingsæt6 dele

568439