

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-Ø D: 350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584075 350
GTIN	4045197220912
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsage, pladesage, pendulsage samt kap- og geringsssage.

Universal-rundsavklinge med lang standtid, støjsvag, **til sømbesat træ**. Til **alle typer træ** og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Klinge-Ø D	350 mm
Antal tænder	54
Skærebredde B	3,2 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Produkttype	Rundsavklinge