

**Garant****Trærundsavsklinge, vekselfortanding fin, Klinge-Ø D: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584055 300
GTIN	4045197220837
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

**Anvendelse:**

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringssave.

Model KW til **plader, ædelfineret og tosidet med kunststofbelægning samt overfladebehandlede emner** med store krav til skæreresultatet.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder	72
Borings-Ø	30 mm
Klinge-Ø D	300 mm
Skærebredde B	3,2 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Produkttype	Rundsavklinge