



Multitandsskruebit, 3/8 tomme til XZN-skruer, Til skruer: M6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637520 M6
GTIN	4018754002689
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruer. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb i kraft af speciel smedemetode. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17,8 mm
Til skruer	M6
Længde	52 mm
Drivfirkant	3/8 tomme
Drivprofil	Multitandsskrueetrækker
Produkttype	Topnøgleindsats

