

Garant**Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-Ø D: 190mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584095 190
GTIN	4045197220936
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsage, pladesage, pendulsage samt kap- og geringsage.

Universal-rundsavsklinge til savning af **forskellige emner** som for eksempel **flad- og vinkeljern**, aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til Ø 250 mm, veksel-tænder med affasning fra Ø 300 mm.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	48
Klinge-Ø D	190 mm

Skærebredde B	2,2 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 mm
Produkttype	Rundsavklinge