

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding middel, Klinge-Ø D: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584035 300
GTIN	4045197220776
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsave, pladesave, pendulsave samt kap- og geringsssave.

Model UW til **plader, fineret eller med ensidet kunststofbelægning**, finer pakkevis på langs, hardboard og træfiber.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Klinge-Ø D	300 mm
Antal tænder	48
Skærebredde B	3,2 mm

Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/7/42 og 2/9/46 og 2/10/60 mm
Produkttype	Rundsavklinge