

Garant**Trærundsavsklinge, vekselfortanding universal, Klinge-Ø D: 160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584075 160
GTIN	4045197220851
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsawe, pladesawe, pendulsawe samt kap- og geringsawe.

Universal-rundsavklinge med lang standtid, støjsvag, **til sømbesat træ**. Til **alle typer træ** og problematiske emner inden for byggesektoren, også aluminiumprofiler.

Bemærk:

Yderligere rundsavklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	30 mm
Klinge-Ø D	160 mm
Antal tænder	24
Skærebredde B	2,8 mm

Produkttype

Rundsavklinge