

Garant**Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-Ø D: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584095 230
GTIN	4045197220950
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Til rundsav, pladesav, pendulsav samt kap- og geringsav.

Universal-rundsavsklinge til savning af **forskellige emner** som for eksempel **flad- og vinkeljern**, aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til Ø 250 mm, veksel-tænder med affasning fra Ø 300 mm.

Bemærk:

Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.

Teknisk beskrivelse

Klinge-Ø D	230 mm
Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	54

Skærebredde B	2,2 mm
Produkttype	Rundsavklinge