

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M:
115XM14mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 571350 115XM14 |
| GTIN | 4017359044025 |
| Artikelklasse | 57L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålenheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|--------|
| Børste-Ø D ₁ | 115 mm |
| Antal snoninger | 20 |
| Besætningslængde H ₁ | 24 mm |
| Børstetykkelse | 0,5 mm |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| maks. omdrejningstal | 12500 min ⁻¹ |
| Besætningsbredde L ₁ | 12 mm |
| Gevind M | M14 |
| Besætningsmateriale | INOX-tråd |
| Snoninger | venstresnoet |
| Produkttype | Konusbørste |