


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Konusbørste, forkrøppet Skiftende snoning, INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×gevind M: 115XM14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571355 115XM14
GTIN	4017359380154
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Forkrøppet **konusbørste** med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

**Anvendelse:**

**Skiftende snoning (højre / venstre)** til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Med **indvendigt gevind M14**, til direkte opspænding **på vinkelslibere.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal snoninger	20
Børstetykkelse	0,5 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>
Besætningslængde H <sub>1</sub>	24 mm

Besætningsbredde L <sub>1</sub>	12 mm
Gevind M	M14
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Snoninger	Skiftende snoning
Produkttype	Konusbørste