

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 150X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570100 150X30
GTIN	4017359025697
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	150 mm
Besætningslængde H ₁	33 mm
Reduceringsring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maks. omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børstebredde	26 mm
Borings-Ø d ₁	40 mm

Produkttype

Renseskive