

**Garant****Rundsavsklinge, metal, vekselfortanding med affasning universal, Klinge-Ø D: 350mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	584095 350
GTIN	4045197220981
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Forsynet med hårdmetal**, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

**Anvendelse:**

Til rundsage, pladesage, pendulsage samt kap- og geringsage.

**Universal**-rundsavsklinge til savning af **forskellige emner** som for eksempel **flad- og vinkeljern**, aluminium og andre jernfrie metaller. Flade tænder med affasning op til Ø 250 mm, veksel-tænder med affasning fra Ø 300 mm.

**Bemærk:**

**Yderligere rundsavsklinger finder du under gruppe 17.**

**Teknisk beskrivelse**

Klinge-Ø D	350 mm
Borings-Ø	30 mm
Antal tænder	80

Skærebredde B	2,4 mm
Medbringerhuller, antal/Ø/delekreds	2/10/60 og 2/11/63 og 2/12/64 og 2/7/42 mm
Produkttype	Rundsavklinge