

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enkeltrækket rundbørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-Ø D1×børstebredde:
100X12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570300 100X12
GTIN	4017359099681
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Børster i én række med bølgeformet ståltråd. Velegnet til rengøring af spånkammer.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden **monteres som valser med varierende bredde**. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	21 mm
Borings-Ø til ud boring op til	20 mm
Børstebredde	12 mm
Børste-Ø D ₁	100 mm
maks. omdrejningstal	8000 min ⁻¹
Borings-Ø d ₁	12 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,3 mm
Produkttype	Renseskive