

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M:
200X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571200 200X22
GTIN	4017359013779
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.

Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsnings af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	200 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	9000 min ⁻¹
Besætningslængde H ₁	41 mm
Antal snoninger	36

Besætningsbredde L ₁	14 mm
Borings-Ø d ₁	22 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Renseskive