



Top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E11



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642700 E11
GTIN	4018754007264
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet, forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne. Skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Profilmål A: 10,1 mm

Ø på udgangsside: 14 mm

Længde: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	10,1 mm
Ø på udgangsside	14 mm
Torx®-profil	E11
Længde	38 mm
Drivfirkant	1/2 tommer

Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Topnøgleindsats