

GECHTER**Manuel knæledspresse, Type: 2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Artikelklasse	08V

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og hul enhed i støbegods med stor standflade. Fod med 4 boringer til fastgørelse på filebænk etc. Slidserne i presseværktøjet løber frit i en prismeføring og kan justeres i højden. Derudover kan presseafstanden (støderafstanden) indstilles i den ønskede højde med en stilleskrue. I bordet sidder 10 mm T-noter til fastgørelse af opspændingselementer.

Anvendelse:

Til arbejde med prægning, nitter, muffer og stansning samt bukning, trykning og indpresning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Manuelle håndpresser med luftunderstøttelse under nr. 086761 i onlineshoppen kan leveres.

Trykeffekt ved vandring, kort: 8 kN

Slaglængde, lang: 0 - 42 mm

Udladning: 90 mm

Monteringshøjde: 70 - 190 mm

Holderboring i støder: 10 H 7 mm

Bordets bredde: 150 mm

Teknisk beskrivelse

Grundareal, bredde	150 mm
Bordets bredde	150 mm
Monteringshøjde	70 - 190 mm
Trykeffekt ved vandring, kort	8 kN
Slaglængde, lang	0 - 42 mm
Bord, dybde	100 mm
T-not iht. DIN 650	1 stk. str. 10
Holderboring i støder	10 H 7 mm
Højde uden håndtag	320 mm
Grundareal, dybde	200 mm
Vægt	11,5 kg
Udladning	90 mm
Type	2,5
Produkttype	Knæledspresse