

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Afgratningsrundbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-Ø D1×besætningsbredde L1: 250X60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570500 250X60
GTIN	4017359039052
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Holdeboring 50,8 mm med dobbelt kilenot 13×7. Andre borer mulige.

Bølget, slidstærkt **ståltråd**.

Anvendelse:

Til alle gængse bordafgratningsmaskiner. Særligt høje standtider som følge af specialtråd.

Perfekt egnet til rentabel afgratning af fladjern, profiler, rør, armaturer, plastdele og lignende.

Bemærk:

Kun besætningsspiderne indvirker på emnet. For stærke anpresningstryk forbedrer ikke resultatet, men forøger den nødvendige drivydelse og reducerer børstens levetid.

Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D ₁	250 mm
Besætningslængde H ₁	50 mm
maks. omdrejningstal	3600 min ⁻¹
Børstebredde	58 mm

Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,35 mm
Drevmaskine	Bordafgratningsmaskine
Produkttype	Renseskive