

GECHTER**Manuel knæledspresse, Type: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086760 16
GTIN	2050001743749
Artikelklasse	08V

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og hul enhed i støbegods med stor standflade. Fod med 4 boringer til fastgørelse på filebænk etc. Slidserne i presseværktøjet løber frit i en prismeføring og kan justeres i højden. Derudover kan presseafstanden (støderafstanden) indstilles i den ønskede højde med en stilleskrue. I bordet sidder 10 mm T-noter til fastgørelse af opspændingselementer. Med vendbare knæledsbolte til forskellige trykydelser ved forskellige afstande (se tabellen).

Anvendelse:

Til arbejde med prægning, nitter, muffer og stansning samt bukning, trykning og indpresning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Manuelle håndpresser med luftunderstøttelse under nr. 086761 i onlineshoppen kan leveres.

Teknisk beskrivelse

Slaglængde, lang	0 - 58 mm
Trykeffekt ved vandring, lang	24 kN

T-not iht. DIN 650	2 stk. str. 10
Vægt	79 kg
Udladning	160 mm
Bord, dybde	230 mm
Monteringshøjde	100 - 320 mm
Holderboring i støder	15 H 7 mm
Slaglængde, kort	0 - 25 mm
Type	16
Trykeffekt ved vandring, kort	32 kN
Grundareal, bredde	300 mm
Grundareal, dybde	420 mm
Bordets bredde	325 mm
Højde uden håndtag	710 mm
Produkttype	Knæledspresse