

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 250X30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. **Tætbesat børsteflade**, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være **udskiftelige reduceringsringe** (medfølger). Boring med dobbelt kilenot.

**Anvendelse:**

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel. Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.

**Teknisk beskrivelse**

Reduceringsring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Besætningslængde H <sub>1</sub>	50 mm
Borings-Ø til udboring op til	80 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
maks. omdrejningstal	3600 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	25 mm

Borings-Ø d <sub>1</sub>	50,8 mm
Produkttype	Renseskive