

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Afgratningsrundbørste mikroabrasiv 1,1 mm, SiC 120, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 250X60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Holdeboring 50,8 mm med dobbelt kilenot 13×7. Andre borer mulig.

Bølgede, slidstærke **slibenylonbørste**.

**Anvendelse:**

Til alle gængse bordafgratningsmaskiner. Særligt høje standtider som følge af specialtråd. Fleksible slibebrøster til ensartet afgratning og afrunding af kanter samt til overfladebearbejdning.

**Bemærk:**

Kun besætningsspidsene indvirker på emnet. For stærke anpresningstryk forbedrer ikke resultatet, men forøger den nødvendige drivydelse og reducerer børstens levetid.

**Teknisk beskrivelse**

Børste-Ø D <sub>1</sub>	250 mm
maks. omdrejningstal	3600 min <sup>-1</sup>
Børstebredde	58 mm

Besætningslængde H <sub>1</sub>	50 mm
Besætningsmateriale	Siliciumcarbid, overstrøet
Slibemiddelforkortelse	SiC
Børstetykkelse	1,1 mm
Drevmaskine	Bordafgratningsmaskine
Produkttype	Renseskive