


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Renseskive Skiftende snoning, INOX-tråd 0,50 mm, Børste-Ø D1×bortings-Ø d1 / gevind M: 115X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast i stålheden. **Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.**

**Anvendelse:**

**Skiftende snoning (højre / venstre)** til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver.

Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.

Til vanskelige børstarbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.

**Teknisk beskrivelse**

Besætningslængde H <sub>1</sub>	24 mm
Børste-Ø D <sub>1</sub>	115 mm
Børstetykkelse	0,5 mm
maks. omdrejningstal	12500 min <sup>-1</sup>

Antal snoninger	20
Besætningsbredde L <sub>1</sub>	14 mm
Borings-Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Besætningsmateriale	INOX-tråd
Produkttype	Renseskive