



Top, 1/2 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	642700 E20
GTIN	4018754007318
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet, forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne. Skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/2 tommer

Profilmål A: 18,4 mm

Ø på udgangsside: 23,5 mm

Længde: 38 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	E20
Længde	38 mm
Profilmål A	18,4 mm
Ø på udgangsside	23,5 mm
Drivfirkant	1/2 tommer

Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	vha. nikkelforkromning
Produkttype	Topnøgleindsats