

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enrækket rundbørste, flettet Ståltråd 0,50 mm, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 250X15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Lige rundbørste med glat ståltråd 0,50 mm, **snoet** og presset fast ind i stålenheden.

Venstresnoet, så børsterne ikke skruer sig ud i utide. **Meget aggressiv børstevirkning med høj slidstyrke.**

Anvendelse:

Til tungt børstearbejde som f.eks. fjernelse af glødeskal, fjernelse af rust, fjernelse af slagge, opruning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder. Til stationær brug.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	42 mm
Antal snoninger	52
Børste-Ø D ₁	250 mm
maks. omdrejningstal	5000 min ⁻¹
Børstebredde	15 mm

Borings-Ø d ₁	51 mm
Besætningsmateriale	Ståltråd
Børstetykkelse	0,5 mm
Produkttype	Renseskive