

## Hulsave, bimetal, Diameter: 114mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	589030 114
GTIN	082472300727
Artikelklasse	58Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robust, brudsikker konstruktion med variabel fortanding på fleksibelt specialstål (bimetal). Den forstærkede, stive krave er forsynet med gevind og medbringerboringer (fra Ø 32 mm) til sikker montering på skaftet. HSS-tændernes høje kvalitet, tandgeometrien og de lave fremstillingstolerancer garanterer den bedste skæreydelse og lang levetid. Variofortanding 4,5 / 5,5 tænder pr. tomme med forstærkede tænder (Tough Teeth). Maks. skæredybde til alle størrelse 40 mm. Optimeret overfladebelægning reducerer varmeudviklingen. SPEED SLOT – hurtig fjernelse af borekernen takket være trinformede udsparinger.

#### Anvendelse:

Til brug på stationære boremaskiner, drejebænke eller elektroniske håndboremaskiner med passende omdrejningstal. Til savning af runde huller i tynde og tykke materialer (uanset, om emnets overflade er jævn eller buet). Egnede til alle emner som stål, specialstål, messing, kobber, støbejern, letmetal, træ, gips- og kunststofplader osv. Smøremiddeltilførsel forlænger standtiden (metal). Også velegnede til tynde karrosseriplader.

#### Anbefaling:

Anvendelsen af skæreeolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør en hurtigere fremdrift i arbejdet.

#### Bemærk:

Holderskafterne og hulsavene er kompatible med alle gængse bimetalhulsave, dog ikke Bosch-SDS. Borekroner til sten, se nr. 788000. Hårdmetal-rundsav til stål, se nr. 118400, 118500, 119000.

## Teknisk beskrivelse

anbefalet omdrejningstal, INOX	35 min <sup>-1</sup>
Diameter	114 mm
anbefalet omdrejningstal, stål	75 min <sup>-1</sup>
anbefalet omdrejningstal, aluminium	105 min <sup>-1</sup>
Tænder pr. tomme	4,5 / 5,5
Produkttype	Hulsav

## Tilbehør

Holderskaft, Type: 210L	589310 210L
Holderskaft, Type: 210S	589310 210S
Centrerbor HSS, Type: 6KT	589430 6KT
Centrerbor HM-bestykket, Type: 6KT	589432 6KT