

LENOX **HM-hulsav, Diameter: 60 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 589060 60 |
| GTIN | 082472302387 |
| Artikelklasse | 58Z |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestykkede tænder med lang standtid.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **fiberforstærkede kunststoffer (GFK / CFK)**, gipsplader, beton, sandwichmaterialer, hårdt træ. **Variofortanding 3 / 4 tænder pr. tomme**, maksimal skæredybde for alle størrelser **38 mm**. Slag og stød på HM-skær kan medføre splintring.

Bemærk:

Diamanthsav til bearbejdning af glas, fliser, keramik etc. fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|--------|
| Diameter | 60 mm |
| Produkttype | Hulsav |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Holderskaft Type 210L | 589310 210L |
| Holderskaft Type 210S | 589310 210S |
| Holderskaft til hurtig udskiftning Type 210S | 589314 210S |
| Centrerbor HM-bestykket Type 6KT | 589432 6KT |
| Centrerbor HSS Type 6KT | 589430 6KT |