

LENOX **HM-hulsav, Diameter: 51 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	589060 51
GTIN	082472302325
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestykkede tænder med lang standtid.

Anvendelse:

Til bearbejdning af **fiberforstærkede kunststoffer (GFK / CFK)**, gipsplader, beton, sandwichmaterialer, hårdt træ. **Variofortanding 3 / 4 tænder pr. tomme**, maksimal skæredybde for alle størrelser **38 mm**. Slag og stød på HM-skær kan medføre splintring.

Bemærk:

Diamanthsav til bearbejdning af glas, fliser, keramik etc. fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Diameter	51 mm
Produkttype	Hulsav

Tilbehør

Holderskaft Type 210L	589310 210L
Centrerbor HSS Type 6KT	589430 6KT
Holderskaft til hurtig udskiftning Type 210S	589314 210S
Holderskaft Type 210S	589310 210S
Centrerbor HM-bestykket Type 6KT	589432 6KT