



Startermotornøgle, Nøglestørrelse: 19X22mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	618000 19X22
GTIN	4018754022090
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet ringnøgle, der er buet. Præcise nøglevidder med lav tolerance. Vrideresistent dobbelt-T-profilskaft. Med **AS-Drive**-profil.

Anvendelse:

Specielt til arbejde med motorblokken, f.eks. montering af karburator, dynamo osv. samt alle steder, hvor skruer og møtrikker er vanskelige at nå med normale ringnøgler.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

Teknisk beskrivelse

Ring-Ø D ₂	32 mm
Nøglelængde	225 mm
Nøglestørrelse ₁	19 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm
Ring-Ø D ₁	28 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Hovedhøjde h	9 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Chrome-Alloy-Steel

Overflade	forkromet (beskyttet mod afskalning)
AS-Drive på ringside	ja
Bueform	ja
Produkttype	Skruenøgle