

**Garant****GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	204012 14
GTIN	4045197886637
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til **sletbearbejdning**.

Speciel geometri til optimal spåntransport.

Høj **egenstabilitet og rolig gang** takket være ulige tanddeling.

Til **periferfræsning som sletbearbejdning**.

Egnet til bearbejdning af titan og titan-legeringer.

**Bemærk:**

$$a_{e \text{ maks.}} = 0,1 \times D$$

Mulighed for efterslibning fra Ø  $D_c = 6$  mm.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	83 mm
Skaft-Ø $D_s$	14 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,11 mm
Antal tænder Z	7
Skærlængde $L_c$	26 mm
Tolerance, nom. Ø	f8
Tilspændingsretning	Vandret
Hjørnefasbredde ved 45°	0,14 mm
Skær-Ø $D_c$	14 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6

Afbalanceringsgrad med skaft	G 2,5 med HA
Spiralvinkel	45 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Master Steel
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,1×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	340 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	290 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	S
GG (G)	egnet	300 m/min	K
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		

Luft

egnet