

**Garant****NC-forbor HSS-E-PM nr. 112010 med kunststofboks 90°, Type: 6-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	112105 6-12
GTIN	4045197893796
Artikelklasse	11A

**Beskrivelse****Udførelse:**

NC-forbor-sæt i kunststofboks.

**Hårdmetal-NC-forbor.**

Skæremateriale af pulvermetallurgisk substrat **til høje krav** angående levetid og præcis centreringsnøjagtighed. Meget god slidstyrke i rustfrie ståltyper.

Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

**Med medbringerflade iht. DIN 1835-B.****Indhold:**

4 NC-forbor nr. 112010.

**Indhold:**

1 NC-forbor af hver str.: Str. 6; 8; 10; 12.

**Leveringsomfang:**

NC-forbor-sæt bestående af 4 dele med kunststofboks.

**Bemærk:**

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-Ø,  
(ikke generelt for borets udvendige Ø).

**Teknisk beskrivelse**

Nominal Ø D <sub>c</sub>	6 mm
--------------------------	------

Nominal $\varnothing D_c$	8 mm
Nominal $\varnothing D_c$	10 mm
Nominal $\varnothing D_c$	12 mm
Skæremateriale	HSS E PM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. $\varnothing$	h6
Spidsvinkel	90 grader
Skaft	DIN 1835 B med h6
Farvering	uden
Produkttype	Forbor

## Tilbehør

NC-forbor HSS-E-PM90°N $\varnothing$ DC h6 10 mm	112010 10
NC-forbor HSS-E-PM90°N $\varnothing$ DC h6 8 mm	112010 8
NC-forbor HSS-E-PM90°N $\varnothing$ DC h6 6 mm	112010 6
NC-forbor HSS-E-PM90°N $\varnothing$ DC h6 12 mm	112010 12