



## Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 450×40×203,2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	594445
GTIN	9003176501341
Artikelklasse	53Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding.** Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:

- **Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.**
- **Lav termisk belastning, kold slibning.**
- **Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercykluser.**

**Specifikation: 89A 802J5 AV217.** Ædelkorund til **universel** brug.

#### Anvendelse:

- **Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstikkslibning lige/ skråt).**
- **På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)**
- **Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.**

Form: 1

Form: 1

### Teknisk beskrivelse

Slibemetoder	Udvendig rund
Slibemiddel	Ædelkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	89A 80J5 AV217
Form	1
Skive-Ø D	450 mm
Skivebredde, D	40 mm
Produktnavnsegenskab	450×40×203,2
Borings-Ø H	203,2 mm
Produkttype	Udvendig rundslibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		