


**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 125×20×32, Type: C800****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596100 C800
GTIN	9003170100168
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Elastisk bundne hvæsseskiver, meget bløde. Maks. arbejdshastighed 25 m/s.

Anvendelse:

Til skærpnings af skær, polering, effektslibning og fine afgratningsarbejder. Spændeflangens diameter skal være mindst 2/3 af skivediameteren.

Specifikation:

PU-bundet siliciumkarbid.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	ekstra fin
Korn	800
Slibemiddelforkortelse	SiC

Maks. omfangshastighed	25 m/s
Specifikation	PU-bundet siliciumkarbid
Slibemiddel	Siliciumkarbid (SiC)
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	25 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	20 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	16 mm
Form	1
Skive-Ø D	125 mm
Skivebredde, D	20 mm
Produktnavnsegenskab	125×20×32
Borings-Ø H	32 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 32 mm	596000 32
---	-----------