

**Garant****Rundsavklinge, ubelagt, Øxtykkelse: 125X3mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	179925 125X3
GTIN	4045197887085
Artikelklasse	17C

## Beskrivelse

### Udførelse:

**GARANT hårdmetalbestykket rundsavklinge** til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i aluminium.

## Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	22 mm
Tykkelse	3 mm
Ø	125 mm
Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner	0,025 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$	42 mm
Antal tænder Z	16
passende adapter	179902 125

Bestykning	HM
Medbringerboring, antal	5
Medbringerboring, delekreds	31,5 mm
Medbringerboring Ø	4,4 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	300 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	150 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
Luft	betinget egnet		