

**Slibebukskiver Dia.xT×H (mm), 175×25×51, Type: EK60****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 596350 EK60 |
| GTIN | 9003177231186 |
| Artikelklasse | 53Y |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektive slibebukskiver med lang levetid og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til hærdet stål og HSS.

Specifikation:

Ædelkorund hvid, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|--------|
| Korn | 60 |
| Finhedsgrad | middel |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s |
| Specifikation | Ædelkorund hvid. Hårdhedsgrad M |
| Slibemiddel | Ædelkorund, hvid |
| Slibemetoder | Slibeblok |
| Reduceringsring, indvendig Ø | 32 mm |
| Form | 1 |
| Skive-Ø D | 175 mm |
| Skivebredde, D | 25 mm |
| Produktnavnsegenskab | 175×25×51 |
| Borings-Ø H | 51 mm |
| Produkttype | Slibeskive (keramisk) |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 51 mm | 596000 51 |
|---|-----------|