

**Garant****Savklinge-adapter, med boring, til savklinge-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	179902 125
GTIN	4045197887139
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ni-coating giver forbedret slidbeskyttelse.

**Anvendelse:**

Sammen med rundsavsklinger til savesystem. Til slidsning og skærefræsning.

**Bemærk:**

Holdeboring-Ø = interface til værktøjsholder.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>3</sub>	38 mm
L <sub>1</sub>	43 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	45 mm
Spændeskruer- sæt	219985 (TX15; 4,2 Nm)
Antal monteringsboringer	5
Delekreds monteringsboringer	31,5 mm

Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Savklingeholder

---

## Tilbehør

Monteringskrue- sæt10 dele	219985
----------------------------	--------