




CBN-tallerken-slibeskiver Dia.xT×H (mm), 100×10×20, Type: B126



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597490 B126
GTIN	9003176204648
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse

Udførelse:

Værktøjsslibeskiver med **CBN-slibemiddelbelægning** i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet. Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet.

Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Anvendelse:

Til værktøjsslibning på alle gängse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.

Teknisk beskrivelse

Korn	B126
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS.
Slibemiddelforkortelse	CBN
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Slibemiddel	kubisk bornitrid
Form	1A1
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	10 mm

Produktnavnsegenskab	100×10×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	10 mm
Slibebelægning, højde, X	6 mm
Produkttype	Slibetallerken

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		