



## Diamant-kombislibetoppe til dæksel S0 / S0E Dia.×T×H (mm), 75×26×20, Type: D15



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	597111 D15
GTIN	9003175860241
Artikelklasse	53Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Topslibeskiver med CBN- eller diamant-slibebelægning.

Højeffektive værktøjsslibeskiver med **superabrasiv slibebelægning** (CBN eller diamant) i kunstharpiksbinding til optimale standtider ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-holdersystem i aluminium-kompositmateriale sikrer høj svingningsdæmpning og dermed rolig slibning med konstant sliberesultatet ved høj overfladekvalitet.

#### Anvendelse:

Til **økonomisk for- og finslibning** af HSS-, hårdmetalgravstik uden slibeskiveskift til dæksel S0 / S0E. Mulighed for parvis anvendelse med nr. 597111 / 597112 eller 597121 / 597122 .

Diamant-belægning til højeffektiv slibning af emner med korte spåner uden Fe som hårdmetal, polykrystalline skærestoffer (PKD), keramiske emner (PKS). **Specifikation: D15C50B, D64C50B W-Carbide.**

### Teknisk beskrivelse

Korn	D15
Slibemiddelforkortelse	D

Specifikation	D15C50B
Slibemiddel	Diamant
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	11A2
Skive-Ø D	75 mm
Skivebredde, D	26 mm
Produktnavnsegenskab	75×26×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	8 mm
Slibebelægning, højde, X	2 mm
Produkttype	Kopskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		