

**Slibebukskiver Dia.×T×H (mm), 300×40×76, Type: NK60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	596610 NK60
GTIN	9003170014151
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Form 5 med udsparring på en side 125×20 mm. **Højeffektive slibebukskiver med lang levetid** og keramisk binding. Høj rund- og planløbspræcision, maks. arbejdshastighed 40 m/s. **Universelt anvendelige** på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøjer.

Anvendelse:

Til konstruktionsstål og lavlegeret stål samt gråt støbegods.

Specifikation:

Normal korund gråblå, hårdhedsgrad M.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne borer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Finhedsgrad	middel

Slibemiddelforkortelse	A
Maks. omfangshastighed	40 m/s
Specifikation	Normal korund gråblå. Hårdhedsgrad M
Slibemiddel	Normal korund gråblå
Slibemetoder	Slibeblok
Reduceringsring, indvendig Ø	51 mm
Reduceringsring, indvendig Ø	40 mm
Form	5
Skive-Ø D	300 mm
Skivebredde, D	40 mm
Produktnavnsegenskab	300×40×76
Borings-Ø H	76 mm
Produkttype	Slibeskive (keramisk)

Tilbehør

Reduceringsringsæt Til slibeskivens naturboring 76 mm	596000 76
---	-----------