

**CBN kombi-slibetoppe til dæksel S0 / S0E Dia.×T×H (mm), 100×30×20, Type: B64****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597122 B64
GTIN	9003171749335
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:****Topslibeskiver med CBN- eller diamant-slibebelægning.**

Højeffektive værktøjsslibeskiver med superabrasiv slibebelægning (CBN eller diamant) i kunstharpiksbinding til optimale standtider ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-holdersystem i aluminium-kompositmateriale sikrer høj svingningsdæmpning og dermed rolig slibning med konstant sliberesultatet ved høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

Til økonomisk for- og finslibning af HSS-, hårdmetalgravstik uden slibeskiveskift til dæksel S0 / S0E. Mulighed for parvis anvendelse med nr. 597111 / 597112 eller 597121 / 597122 .

CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højt legeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkel-baserede legeringer. **Specifikation: B17C50B, B64C50B HSS.**

Teknisk beskrivelse

Korn	B64
Slibemiddelforkortelse	CBN

Specifikation	B64C50B HSS
Slibemiddel	kubisk bornitrid
Slibemetoder	Værktøjsslibning
Form	11A2
Skive-Ø D	100 mm
Skivebredde, D	30 mm
Produktnavnsegenskab	100×30×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	8 mm
Slibebelægning, højde, X	2 mm
Produkttype	Kopskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
tør	egnet		