

**CBN-tallerken-slibeskiver Dia.×T×H (mm), 150×25×20, Type: B126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	597430 B126
GTIN	9003175285761
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Værktøjsslibeskiver** med **CBN-slibemiddelbelægning** i kunstharpiksbinding til høj standtid ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-bæreenhedssystemet i aluminiumskompositmaterialer sikrer en høj vibrationsdæmpning og dermed rolig slibning med konstante sliberesultater og samtidig høj overfladekvalitet. Til fin overfladekvalitet ved god fremdrift i arbejdet.

**Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.**

**Anvendelse:**

**Til værktøjsslibning på alle gængse værktøjsslibemaskiner. Til slibning af højtlegeret (HSS-)værktøjs- og indsætningsstål, Stellite.**

**Teknisk beskrivelse**

Korn	B126
Specifikation	B126C75B AMIGO-HSS.
Slibemiddelforkortelse	CBN
Slibemetoder	Værktøjsslibning

Slibemiddel	kubisk bornitrid
Form	12A2D
Skive-Ø D	150 mm
Skivebredde, D	25 mm
Produktnavnsegenskab	150×25×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside	10 mm
Slibebelægning, højde, X	3 mm
Produkttype	Slibetallerken

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		