

**Diamant- skære-/slibeskive Ø×T×H (mm), 150×1×20, Type: D126****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	598630 D126
GTIN	9003171481327
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv skæreskive med diamantbelægning i kunstharpiksbinding, der giver optimale standtider og gør den praktisk i brug.

Specifikation: D126/D151C100B-W-Carbide.

Anvendelse:

- **Skæring på stationære skære-/slibemaskiner af hårdmetal.**
- **Vådslibning anbefales (standtid, temperatur, ydelse).**
- **Arbejdshastighed 20–40 m/s.**

Teknisk beskrivelse

Korn	D126
Specifikation	D126C100B-W-Carbide
Slibemetoder	Skæring
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D

optimeret til materiale	Hårdmetal
Form	1A1R
Skive-Ø D	150 mm
Skivebredde, D	1 mm
Produktnavnsegenskab	150×1×20
Borings-Ø H	20 mm
Slibebelægning, bredde, U	1 mm
Slibebelægning, højde, X	5 mm
Drevmaskine	Stationære skæremaskiner
Anbefalet periferihastighed	20 - 40 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Hårdmetal (HM)	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Sten	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		