

**Skære-/slibeskiver Dia.×T×H (mm), 125×1×20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	598520
GTIN	9009012820799
Artikelklasse	53Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vævsfri, kunstharpiksbundne korund-skære-/slibeskiver til alle typer stål og HSS.

**Anvendelse:**

- Skæring på stationære skære-/slibemaskiner (uden forstærkningsvæv, dvs. ikke egnet til frihåndsskæring).
- Arbejdshastighed 30–maks. 80 m/s.

**Specifikation:**

**A60N5B68 HSS.**

**Bemærk:**

Savslibeskiver kan leveres på forespørgsel.

Form: 41N

Form: 41N

**Teknisk beskrivelse**

Slibemetoder	Skæring
Slibemiddel	Korund, strukturløst, kunstharpiksbundet

Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A60N5B68 HSS
optimeret til materiale	HSS
optimeret til materiale	Stål
Form	41N
Skive-Ø D	125 mm
Skivebredde, D	1 mm
Produktnavnsegenskab	125×1×20
Borings-Ø H	20 mm
Drevmaskine	Stationære skæremaskiner
Anbefalet periferihastighed	30 - 50 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		