


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 120, Børste-Ø
D1×besætningsbredde L1: 50X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Artikelklasse	57L

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; **skaft-Ø 6 mm.**

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	12 mm
Anbefalet omdrejningstal	6000 min ⁻¹
Børste-Ø D ₁	50 mm
Korn	120
maks. omdrejningstal	15000 min ⁻¹
Skaft-Ø D _s	6 mm

Slibemiddelforkortelse

SiC

Produkttype

Renseskive