


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 320, Børste-Ø  
D1×besætningsbredde L1: 50X10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Artikelklasse	57L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; **skaft-Ø 6 mm.**

**Anvendelse:**

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.

Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	320
Besætningslængde H <sub>1</sub>	12 mm
Anbefalet omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Børste-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
maks. omdrejningstal	15000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Slibemiddelforkortelse

SiC

Produkttype

Renseskive